

ISUZU

Isuzu Seisakusho Co., Ltd.
ISO 9001 CERTIFIED

TH-27R

高精密毛髮式 温度、湿度、記録計




勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

記録時間：1天、7天、31天、62天、93天、183天、365天 可切换

用紙押さえ Paper holder

記録用紙を押さえ、セットを容易に行えるようにします。
 Used to secure the recording paper when it is fastened to the cylindrical drum so that paper setting can be carried out with ease.

【ドラム上部】



ダイヤルスイッチ Dial switch

動作確認ランプ
 Activation confirmation lamp

動作中は常時点灯。
 Lamp is on while machine is activated.

電池(単2電池×2本)
 1.5V SUM-2
 dry batteries x 2 pieces

常温常湿で1年間使用可能。
 Battery can be used for 1 year at room temperature and normal humidity.

壁掛けOK!



背面に壁掛け孔が付いているのでオプションの壁掛け金具を使って壁に掛けて使用する事ができます。床や棚等に空きスペースを必要としないので空間を有効利用でき、又定位置での継続的な観測にとっても便利です。

Can be easily mounted or hung on the wall!

A mounting hole in the back plate allows the instrument to be easily hung on the wall with a metal latch (available as an option). Wall mounting conveniently saves work space. This instrument can also be used very conveniently to conduct continuous observation in a fixed location.

ハンドル付き



片手でも持ち運べるハンドルが背面に付いています。

The carrying-handle for ease of portability

The carrying handle is fitted to the back plate of the instrument providing single-handed portability.

クォーツ精密自記温湿度計

☆精度±0.5℃・±3%以内

Quartz-type precision thermo-hygrograph...

型番	Model No.	TH-27R					
規格	Specifications	一般製品			General products		
測定範囲	Measurement range	温度 -20~50℃	湿度 0~100%RH	Temperature: -20~50℃	Humidity: 0~100%RH		
最小目盛	Minimum graduation	温度 1℃	湿度 1%RH	Temperature: 1℃	Humidity: 1%RH		
感部	Sensing parts	温度 バイメタル	湿度 脱脂毛髪	Thermograph: Bimetal	Hygrograph: De-fatted hairs		
記録速度	Recording speed	41.74mm/day	12.17mm/Hr	9.42mm/day	4.73mm/day	3.15mm/day	1.60mm/day
外寸法	Outside dimensions (W×D×Hmm)	幅 361× 奥行 150× 高さ 287mm					
質量	Weight	3.0kg					
付属品	Accessories	単2乾電池 1.5V×2本			1.5V SUM-2 dry batteries × 2 pieces		
専用記録紙	Recording Chart	7日 7-day model	1日 1-day model	31日 31-day model	62日 62-day model	93日 93-day model	183日 183-day model
用紙型番	Chart Model No.	20012-7	20012-1	20012-31	20012-62	20012-93	20012-183
							365日 365-day model
							20012-365

簡単・容易な記録用紙のセット方法

Attaching recording graph paper is simple and easy.

- チャートを山折りに折る。
Simply fold over one end of the recording graph paper



- チャート山折部を用紙押さえに引っ掛ける。
Then, hitch the folded-over end on to the paper holder



- チャート内側を用紙押さえ下部へ差し込む。
Insert the recording graph paper into the lower part of the paper holder.




- 用紙押さえつまみを内側へ押し込む。
Then, thrust the paper holder knob inward.



3-4030 毛髪式精密温湿度計 (尾瀬)

Hair Precision Thermo-Hygrometer (OZE)



3-4030-01

☆精度±1℃・±5%以内

- 工場・研究施設などでの温度・湿度管理。気象観測。

型番	規格	目盛範囲	最小目盛	外寸法 (φ×Hmm)	重量 (約)
3-4030-01	一般製品	0~100% -30~50℃	1% 1℃	165×50	480g

3-1050 アネロイド型気圧計

Aneroid Barometer

☆精度±1.5hPa以内



3-1050-01

- 一般的な気圧計 φ165×50

大気圧を直接読み取り、温度補正を必要としない測定しやすい気圧計です。



3-1050-03

- コンパクトな

大気圧(気圧)、温度、湿度の観測が一目で読みとれますので、毎日の天気予

型番	型式	測定範囲	最小目盛	湿湿度計	枠材質	重量 (約)
3-1050-01	150mm	930~1070hPa	1hPa 1mmHg	1hPa 1mmHg 1℃	金属製	500g
3-1050-03	180mm	700~802mmHg	1hPa 1mmHg 2℃、5%	-30~50℃ 0~100%	プラスチック	480g