

产品性能表

产品代号	订货代号	包装规格	用途	颜色	粘度 (mPa.s)	溶剂	操作时间	溶剂挥发时间
7070	22355	15fl.oz 罐装	清洗油脂	无色	1/2	烃类混合溶剂	—	5/20分
7075	22671	4.5fl.oz 瓶装	324/325专用活化剂	透明琥珀色	2	丙酮	30分钟	30秒
	21349	1QT 罐装	促进厌氧胶固化					
712	20352	1.75fl.oz 瓶装	促进瞬干胶固化	无色、透明	1	异丙酮	45秒	30秒
713	19889	1.75fl.oz 瓶装	医疗级促进剂 促进瞬干胶固化	无色、透明	1	异丙酮	45分钟	30秒
7387	18861	1.75fl.oz 瓶装	促进结构胶的固化	黄色透明至浅琥珀色	1/2	异丙酮、正庚烷	45秒	30秒
7452	18490	1.75fl.oz 涂刷	促进瞬干胶固化	无色至浅琥珀色,透明	0.3/0.5	丙酮	45分钟	30秒
	18580	1.75fl.oz 涂刷						
	18576	1gal 瓶装						
7455	21720	500ml 瓶装	促进瞬干胶固化	无色至浅琥珀色	0.3/0.5	正庚烷	<1分钟	<60秒
7471	19267	1.75fl.oz 瓶装	促进厌氧胶固化	透明琥珀色至黄色	2	异丙酮、丙酮	<7天	30/70秒
754	75430	1QT 罐装	除锈	奶白色	750	合成橡胶树脂	—	—
	75448	1gal 瓶装						
	75465	5gal 瓶装						
755	23880	340g 罐装	除锈、清洗	无色	4	三氧乙烯	—	—
7649	37037	4.5fl.oz 罐装	促进厌氧胶固化	绿色、透明	2	丙酮	<30天	30/70秒
	37036	1gal 瓶装						
770	18396	1.75fl.oz 罐装	促进瞬干胶在低	无色透明	1.25	庚烷	8小时	30秒
	18397	16fl.oz 罐装	表面能材料粘接					
790	7940	18oz 罐装	垫片, 油泥清除	白色	—	二氧甲烷	—	—