

SoftFinish®

真正的优势



快速旋转区：

- 拇指与食指按住快速旋转区域，实现安全快速的旋转
- 锥形处理尾端，提供良好的导向功能
- 圆截面快速旋转区域
- 细长手柄



强力旋转区：

- 操作舒适，实现最大力量传递
- 所有手指可紧握于手柄上
- 手柄操作不硌手
- 加大八角截面更易握持

使用寿命长：
铬钼钒钢整体热处理的起子杆

与螺钉头完美贴合：
高精度镀铬起子头

耐久防腐保护：
镀铬表面

批头快速识别：
批头规格和尺寸均印制于柄盖

即使高强度使用仍不会产生疲劳，手上不会产生压痕、老茧或水泡：
无毛刺，无偏移

最佳材质分布：
手柄的软、硬区设计更便于快速强力旋转

产品扫描简单方便：
每件产品均提EAN条形码

操作安全：
双重防滑保护

用于十字螺钉



311 SoftFinish® 十字螺丝起子 圆杆

- 起子杆: 铬钼钒钢
表面镀铬防锈, 整体经过热处理
镀铬起子头与螺钉 贴合使用
- 手柄: 双组份材质手柄符合人体工程学设计
握持舒适并可有效防止脱落
- 标准: DIN ISO 8764
- 应用: 特别适合在干燥的环境中使用

订货号	⊕	↔	●	↔	↔	↔
00754	PH0	60	3.0	164	23	10
27756	PH0	100	3.0	204	23	10
00756	PH1	80	4.5	191	30	10
27757	PH1	100	4.5	211	30	10
00757	PH1•	200	4.5	311	30	10
03738	PH1•	300	4.5	411	30	5
00759	PH2	100	6.0	218	36	10
27758	PH2	150	6.0	268	36	10
00760	PH2•	200	6.0	318	36	5
03739	PH2•	300	6.0	418	36	5
00762	PH3	150	8.0	274	41	10
00763	PH4	200	10.0	324	41	5

• 为非DIN规格



311 SoftFinish®十字短柄螺丝起子
短圆杆

- 起子杆： 铬钼钒钢
表面镀铬防锈，整体经过热处理
镀铬起子头与螺钉 贴合使用
- 手柄： 双组份材质的短手柄符合人体工程学设计
握持舒适并可有效防止脱落
- 标准： DIN ISO 8764, 手柄依据DIN 5268 - K.
- 应用： 适合在狭窄的空间中使用

订货号	⊕	↔	●	↔	↔	↔
26968	PH1	25	4.5	81	34	10
26969	PH2	25	6.0	81	34	10
26970	PH3	25	8.0	81	34	10

什么是刀头PH数值？

PH表示的是钻头刀头的尖锐，数值越小表示刀头越尖


PH0 PH1 PH2
尖度 > 尖度 > 尖度

家居大电器家电螺丝以PH2为主，小电器以PH1为主
精密机械以PH0-PH000为主

一般常用的螺丝规格是PH2

选择批咀的小技巧

只有选择的批咀跟螺丝的咬合度高，使用时才不易滑丝



批咀对应螺丝尺寸



批头规格	D	螺丝规格
PH0	1.7-1.9MM	M1.6-M2
PH1	2.7-3 MM	M2-M3
PH2	3.9-4.9MM	M3.5-M5

注：威汉新款螺丝刀手柄字体更改颜色为2020款注塑一体红色wiha字体,其它材质款式不变.

