

MILI AC-903 太陽能計步器



產品特色

- 計步功能
- 計算消耗熱量值(卡路里)
- 紀錄里程數(英里、公里)
- 太陽能供電
- 可設定體重、步伐長度
- 一分鐘定時休眠

使用方法


主畫面為計步畫面，按SET會顯示步伐長度(L)，可按MODE設定步伐長度；再按SET會顯示體重(r)，可按MODE來設定體重；在主畫面按MODE依序會顯示英里→公里→消耗熱量→主畫面，按RESET可歸零。

按鍵說明

RESET鍵：清除紀錄步數，運動里程數(公里、英里)，消耗熱量值。

MODE鍵：步數，運動里程數(公里、英里)，卡路里顯示狀態切換。

SET鍵：配合MODE鍵設定步伐長度與體重。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

計算範圍

- 計步值：0~99999步數
- 距離值：0~99.999英里/公里
- 熱量值：0~9999.9卡路里
- 步長範圍：30~120cm / 調整時加5cm
- 體重範圍：30~150kg / 調整時加5kg
- 計步誤差：±5%

注意事項

- 系統所顯示的距離和消耗熱量是根據步伐長度、體重和運動步數等自動計算出來，故請盡可能精確地設定步伐長度和體重。
- 產品外觀規格若因改良而變更，恕不通知。
- 使用本產品時，請水平固定在腰間，以免誤測。
- 請勿靠近有磁性和易被磁化的物體，並保持乾燥。
- 請輕拿輕放，摔落會損壞電路板而易導致計步器故障。
- 請勿對產品進行改造、拆解，否則本公司不負任何責任。

尺寸：約45x41x25mm

重量：約19g

材質：ABS塑材、電子元件

適用電壓：DC 1.5V

電氣規格：太陽能 / LR44 電池x1

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)